

Встроенный концевой выключатель QH-DR-E-S3-E-SW-B

№ изделия: 164854

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Проект	Угловой
Положение при сборке	Любое
Защита от короткого замыкания	Нет
Функция переключающего элемента	Переключатель
Защищен от смены полярности	Нет
Принцип измерения	Механический/электрический
Индикатор позиции переключения	Нет
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 250 V
Напряжение изоляции	250 V
Макс. выходной ток	16.000 mA
Импульсная мощность	2,5 kV
Степень загрязнения	3
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 85 °C
Электрическое подключение	Вворачиваемый терминал
Диаметр кабеля	8 ... 13 mm
Резьбовое подключение кабеля	M20
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	EPDM
Примечания по материалу покрытия корпуса	PC
Примечания по материалу корпуса разъема	PA
Примечания по материалу для консоли	Легированная сталь, нержавеющая