


# Встроенный концевой выключатель QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

№ изделия: 164855

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Проект	Угловой
Положение при сборке	Любое
Принцип измерения	пневматический
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочее давление	-0,95 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	EPDM
Примечания по материалу покрытия корпуса	PC
Примечания по материалу корпуса разъема	PA
Примечания по материалу для консоли	Легированная сталь, нержавеющая