

Стопорный цилиндр STA-50-30-P-A-R

№ изделия: 164885

FESTO

с роликом.

Этот продукт нельзя использовать во влажной среде. Возможен легкий переход на цилиндр двустороннего действия.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	30 mm
Диаметр поршня	50 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия тянущее действие
Структура проекта	Шток с роликом
Определение позиции	Для герконов
Варианты	Односторонний шток
Защита от скручивания/направляющая	Прямоугольный шток
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Сила удара	2.300 N
Допустимая боковая нагрузка во время операции переключения	1.100 N
Тип крепления	Опция со сквозным отверстием с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, крышки	Алюминий
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая
Примечания по материалам ролика	Сталь