


# Стопорный цилиндр STAF-80-40-P-A-K

№ изделия: 164895

FESTO

с коромыслом и встроенной пластиной с фланцем.  
Этот продукт нельзя использовать во влажной среде. Возможен  
легкий переход на цилиндр двустороннего действия.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	40 mm
Диаметр поршня	80 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Вертикальный
Режим работы	одностороннего действия тянущее действие
Структура проекта	Шток с рычагом
Определение позиции	Для герконов
Варианты	Односторонний шток
Защита от скручивания/направляющая	Направляющий стержень
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Сила удара	6.400 N
Вес продукта	6.700 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, крышки	Алюминий
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая