

Торцевая плита CPE10-PRS-EP

№ изделия: 164964

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

для распределителей Compact Performance

Для этого узла должны устанавливаться только штуцеры с G-резьбой.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Вес продукта | 70 g |
| Способ крепления на плите | со сквозным отверстием с верхней рейкой |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | PA с армированием |