

Угловой клик фитинг НРКА-L-G18-Q6-P10

№ изделия: 1655429

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 4 mm |
| Глубина вставки шланга | 25,8 mm |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 10 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Прим. указание по рабочему давлению | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:~:] Water (liquid, free of ice) |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Макс. момент затяжки | 2 Nm |
| Номинальный момент затяжки | 1,25 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 20 % |
| Вес продукта | 7,5 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Для шлангов с наружным диаметром 6 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | PA66-GF30 |
| Материал резьбового уплотнения | NBR |
| Материал втулки | POM |
| Материал уплотнения шланга | NBR |