

# Манометр MA-50-16-1/4-EN-CT

№ изделия: 165868

FESTO

С индикацией в бар и psi.

Снимается с производства, доступен до 2010 года.



## Таблица данных

| Характеристика                          | Значение   |
|---|--|
| Диапазон индикации [бар]                | 0 ... 16 bar   |
| Соответствует стандарту                 | EN 837-1   |
| Номинальный размер манометра            | 50   |
| Структура проекта                       | Манометр с трубкой Бурдона.  |
| Тип крепления                           | Линейный монтаж  |
| Рабочая среда                           | Нейтральные жидкости<br>Нейтральные газы<br>Без кислорода<br>Без ацетилена                             |
| Рабочее давление                        | 0 ... 16 bar   |
| Фактор переменной нагрузки              | 0,66   |
| Класс точности измерения                | 2,5  |
| Класс защиты                            | IP43   |
| Температура среды                       | -20 ... 60 °C  |
| Температура окружающей среды            | -20 ... 60 °C  |
| Замечания по материалу                  | Не содержит медь и PTFE<br>Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Положение штуцера                       | По центру сзади  |
| Пневматическое присоединение            | G1/4   |
| Материалы в контакте со средой          | Латунь   |
| Информация о материале, резьбовая часть | Никелирование<br>Латунь  |
| Информация о материале, корпус          | ABS  |
| Информация о материале, смотровое окно  | PS   |
| Цвет корпуса                            | Черный   |
| Вес продукта                            | 70 g   |