

Спиральный полимерный шланг PPS-6-7,5-1/4-CT-BL

№ изделия: 165873

FESTO

С 2-мя штуцерами и уплотнительными кольцами, полиамид (не одобрен для использования в пищевой промышленности).

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	7,5 m
Наружный диаметр	7,8 mm
Длина блока	0,43 m
Внутренний диаметр	6,2 mm
Диаметр катушки	75 mm
Кол-во обмоток	43
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 17,2 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта	260 g
Пневматическое присоединение	G1/4
Цвет	голубой
Информация о материале, соединительная резьба	Алюминиевый сплав Анодированный
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, защита от скручивания	Сталь Гальванизирован
Информация о материале, шланги	PA-P