


# Осевой набор EAMM-A-D60B-100A-S1

№ изделия: 1679518

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	17 Nm
Вес продукта	1.170 g
Код интерфейса, привод	D60B
Код интерфейса, двигатель	100A
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)