

Модуль расширения CMGA-E1-PB

№ изделия: 1680827

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон работы логических входов	20,4 ... 28,8 V
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, питание логики	24 V
Допустимый диапазон, напряжение для логики	-15% - 20%
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Номинальный ток, питание логики	≤ 2 A
Потребляемая мощность 24 V	$\leq 2,4$ W
Входной интерфейс датчика перемещения, функции	Нет
Дисплей	LED
Элементы управления	DIP-переключатели Поворотный кодирующий переключатель
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-10 ... 70 °C
Вес продукта	110 g
Размеры W x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Тип крепления	с верхней рейкой
Положение при сборке	Вертикальный Свободная конвенция
Соединение шины	9-пин Sub-D
Соединение Fieldbus	Profibus DP
Макс. скорость передачи по fieldbus	12 Mbit/s
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)