

Шаровой кран VZBA-11/4"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T

№ изделия: 1686696

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0405, welded end.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип конструкции | 2-ходовой шаровой кран |
| Тип управления | механический |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединение запорного клапана | Сварочные концы/сварочные концы |
| Индикатор позиции переключения | Направление прорези = направление пропускной способности |
| Расположение отверстий на фланце | F04 F05 |
| Внутренний диаметр | 32 mm |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 32 |
| Функция распределителя | 2/2 |
| Ручное дублирование | Нет |
| Направление потока | реверсивный |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 63 |
| Приводной момент | 24 Nm |
| Основан на стандарте | DIN 3202-S13 ISO 5211 |
| Среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--:] Инертные газы Вода (без водяного пара) Нейтральные жидкости Другие среды по запросу |
| Температура среды | -10 ... 200 °C |
| Расход Kv | 105 м ³ /h |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала корпуса | 1.4408 |
| Материал уплотнений | PTFE PTFE с армированием |
| Материал шарика | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала шара | 1.4408 |
| Материал вала | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала вала | 1.4401 |
| Вес продукта | 1.850 g |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU руководством по устройству |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |