

Поворотный цилиндр DSM-25-270-P-FW-CC

№ изделия: 170085

FESTO

С фланцевым валом, амортизаторы с двух сторон
Эти приводы могут быть поставлены по запросу с сертификатом ATEX. Данные по "ATEX идентификация", "ATEX окружающая температура" и "CE метка" в таблице данных относятся только к приводам с сертификацией.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Угол демпфирования	10 deg
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 246 deg
Угол качения	246 deg
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Точная настройка	-1,5 deg
Режим работы	двустороннего действия
Структура проекта	Поворотная лопасть
Определение позиции	без
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Макс. частота переключения при 6 бар	1 Hz
Идентификация по ATEX	II 2 G с T4
Окружающая температура по ATEX	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-Ex по взрывозащите (ATEX)
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Момент при давлении 6 бар	5 Nm
Вес продукта	730 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	M5
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, вал привода	Сталь С никелированием
Информация о материале, уплотнения шланга	TRF-U(PU)
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав