

Катушка электромагнитная MSN1W-24AC/12DC

№ изделия: 170152

FESTO

для переменного тока, без штекерной розетки.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|--|
| Положение при сборке | Любое |
| Мин. время срабатывания | 10 ms |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Фактор мощности $\cos \{\phi\}$ | 0,7 |
| Характеристики катушки | 12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Гц, мощность переключения 7.5 VA, мощность удержания 5 VA 24 V AC: 60 Гц, мощность переключения 5 VA, мощность удержания 3.7 VA |
| Допустимые колебания напряжения | bei 50Hz ± 10 % bei 60Hz -10...+20 % |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| Температура среды | -10 ... 50 °C |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 50 °C |
| Вес продукта | 80 g |
| Электрическое подключение | 3-пин Расположение контактов тип A по EN 175301-803 Защелкнуть По DIN EN 175301-803 |
| Тип крепления | Фиксатор с удерживающим зажимом |
| Материал корпуса | PA |
| Материал электрического контакта | Сталь |
| материал оплетки | Медь |