


# Шинный интерфейс SPC200-COM-IBS

№ изделия: 170225

FESTO

с Interbus-шиной.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Поддержка конфигурации	Иконки для программного обеспечения CMD
Стандартное потребление тока, модуль расширения	70 mA
Вес продукта	80 g
Максимальное кол-во битов обработки данных, выходы	64
Максимальное кол-во битов обработки данных, входы	64
Исполнение интерфейса fieldbus	Удаленная шина Электрическая изоляция 500 kBaud Ident-Code 3d
Электрическое присоединение, входной интерфейс fieldbus	Разъем SUB-D 9-пин
Электрическое присоединение, выходной интерфейс fieldbus	Розетка разъема SUB-D 9-пин
Пространство для установки	От 3 и выше 4 или более с MMI