


# Блок диагностики и обслуживания SPC200-MMI-1

№ изделия: 170226

FESTO

для ввода в эксплуатацию, программирование и диагностирование



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Дисплей	2x16 символов LCD-Display
Элементы управления	6 клавиш Мембранная клавиатура
Питание	5 V через SPC200
Стандартное потребление тока, модуль расширения	30 mA
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Класс защиты	IP20 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	90 g
Исполнение интерфейса MMI	Подобен RS 232 C Нет электрической изоляции Питание от SPC 200
Электрическое присоединение, MMI-1	Колодка контактов 2 x 5-пин