

# Модуль разветвления FRM-D-MAXI



№ изделия: 170686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Пневматический коллектор с 4 подключениями, подключение для дополнительных модулей, без резьбовых соединительных плит, с резьбовыми втулками FRB.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Модуль ответвления
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2	20.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	442 g
Пневматическое подключение, канал 3	G3/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Цинковая штамповка