

Штекерная розетка MSSD-C-4P

№ изделия: 171157

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	22 g
Электрическое подключение	3-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип А по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Прямоугольная форма, MSC Прямоугольная форма, MSN1
Резьбовое подключение кабеля	Pg9
Диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Номинальное сечение провода	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Черный