

Круглый цилиндр DSAG-40- -PPV-S2

№ изделия: 172449
Продукт будет снят с производства

FESTO

Задняя крышка с резьбой, двусторонний шток.
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Примерное
представление




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 1 ... 500 mm |
| Диаметр поршня | 40 mm |
| Резьба на штоке | M12x1,25 |
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон |
| Конец штока | Наружная резьба |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Длина демпфирования | 22 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 633,2 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 754,2 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 469 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 15,9 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 586 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 24 g |
| Пневматическое присоединение | M32x2 |
| Материал крышки | Алюминиевый сплав |
| Материал уплотнений | NBR TPE-U(PU) |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал штока | Легированная сталь |