

# Заглушка QSP10-PTB

№ изделия: 172976

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                  | Значение  |
|---|---|
| Размер  | Стандарт  |
| Положение при сборке                            | Любое   |
| Проект  | Прямое исполнение   |
| Размер контейнера                               | 1   |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa   |
| Полный диапазон температур рабочего давления    | 0,95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi  |
| Морская классификация                           | см. сертификат  |
| Рабочая среда                                   | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде                     | Возможна работа со смазкой  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура окружающей среды                    | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта                                    | 1,1 g   |
| Тип крепления                                   | Mounting pin  |
| Пневматическое подключение, канал 1             | Картридж 10 мм  |
| Замечания по материалу                          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса                                | PA  |
| Материал уплотнения шланга                      | NBR   |