

Фильтр LF-1/2-D-MIDI-NPT

№ изделия: 173692

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Midi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикальный
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	Ручное кратковременное
Макс. объем конденсата	43 см ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	3.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с монтажными скобками Опция
Пневматическое подключение, канал 1	1/2 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/2 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC