

Комбинация фильтров тонкой очистки LFMBA-3/4-D-MAXI-A-NPT

№ изделия: 173753

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

фильтр тонкой очистки 1 мкм для предварительной фильтрации и фильтр сверхтонкой очистки 0,01 мкм, с металлическим защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Положение при сборке	Вертикальный
Степень фильтрации	0,01 µm
Эффективность фильтра	99,9999 %
Отвод конденсата	полностью автоматический
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	1,5 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:7:2] Инертные газы
Температура среды	1,5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,01 mg/m ³
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	3/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	3/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	Борно-силикатное волокно
Материал корпуса	Цинковая штамповка
Материал стакана	PC