

маслораспылитель LOE-3/4-D-MIDI-NPT

№ изделия: 173825

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с металлическим защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. емкость для масла	110 см ³
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	16 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	8 l/min
Стандартный номинальный расход	6.300 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	3/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	3/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал стакана	PC