

Пневмоостров CPA14-VI

№ изделия: 174001

FESTO

Пневмоостров CPA, монтажный шаг 14 мм.
Снимается с производства, доступен до 2013 года.




Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2x3/2, Н.З., одностороннего действия 2x3/2, Н.О., одностороннего действия 2x3/2, Н.О./Н.З., одностороннего действия 5/2 двустороннего действия 5/2 одностороннего действия 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З.
Стандартный номинальный расход	600 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Электрическое подключение	AS-Interface Индивидуальное подключение Fieldbus Многополюсный разъем
Макс. количество распределителей	22
Макс. кол-во зон давления	11
Электрическая система вх./вых.	Да
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Ширина	14 mm
Класс защиты	IP65
Наличие сертификатов	C-Tick
Монтажный шаг	14 mm
Тип управления	электрический
Тип пневмоострова	12
Тип конструкции	Золотниковая
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Структура пневмоострова	модульный и расширяемый
Индикатор позиции переключения	LED
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура рабочей среды	-5 ... 50 °C