

Крепежные лапы HNC-80

№ изделия: 174373

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 80 |
| Соответствует стандарту | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -40 ... 150 °C |
| Вес продукта | 829 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крепления | Сталь Гальванизирован |
| Материал винтов | Сталь Гальванизирован |