

Фланец с осью SNC-100

№ изделия: 174388

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	867 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевое литье под давление
Материал монтажного штифта	Сталь Гальванизирован
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Материал фиксатора	Пружинная сталь Гальванизирован