

Фланец с осью SNCS-63

№ изделия: 174400

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	63
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	281 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевое литье под давление
Материал подшипника штока	Сталь PTFE
Материал винтов	Сталь Гальванизирован