


# Фланец с осью SNCL-63

№ изделия: 174407

★ Линейка основной продукции

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	63
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	225 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевое литье под давление
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Сталь Гальванизирован