

# Амортизатор, набор YHD-12

№ изделия: 174543

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	7
Ход	5 mm
Демпфирование	Жесткость Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,2 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	5 mm
Макс. усилие остановки	300 N
Макс. потребление энергии на ход	2 J
Макс. потребление энергии в час	12.000 J
Макс. остаточная энергия	0,01 J
Усилие сброса	0,7 N
Вес продукта	18 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TPU-U(PU)
Информация о материале, корпус	Латунь Никелирование
Информация о материале, шток	Легированная сталь