


# Дроссель GRLO-M3

№ изделия: 175039

FESTO

без обратного клапана, с поворотным присоединением.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Пневматическое подключение, канал 1	M3
Пневматическое подключение, канал 2	M3
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	18 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Standard flow rate in flow control direction 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	33 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	0,3 Nm
Вес продукта	2 g
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал регулировочного винта	Латунь
Материал поворотного фитинга	Цинковая штамповка