

Дроссель GRGO-M3-QS-3

№ изделия: 175045

Продукт будет снят с производства

действует в обоих направлениях. С QS-соединением.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Пневматическое подключение, канал 1	M3
Пневматическое подключение, канал 2	QS-3
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	41 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Стандартный расход через дроссель: 6 -> 0 бар	95 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	0,3 Nm
Вес продукта	14 g
Material of threaded plug	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Material seals	NBR
Material release ring	ПОМ
Material adjusting screw	Латунь
Material swivel fitting	Цинковая штамповка