

Соединительный кабель KMP1-02-VI-12-5

№ изделия: 175587

Продукт будет снят с производства

Для пневмоострова VIMP-02, полностью собран для от 8 до 12 позиций распределителей, длина 5 м.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|------------------------------|
| Положение при сборке | Любое |
| Диапазон рабочего напряжения AC | $\leq 300\text{ V}$ |
| Диапазон рабочего напряжения DC | $\leq 250\text{ V}$ |
| Допустимая нагрузка по току | 4 A |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | 5 ... 70 °C -30 ... 70 °C |
| Вес продукта | 1.967 g |
| Электрическое подключение | 25-пин Розетка разъема |
| Структура кабеля | 25 x 0,75 mm ² |
| Диаметр кабеля | 13 mm |
| Длина кабеля | 5 m |
| Тип крепления | С зажимами |
| Информация о материале, корпус | Отливка из легкого сплава |
| Информация о материале, оплетка кабеля | PE |
| Информация о материале, разъем | Медный сплав Посеребрен |