

Соединительный кабель KMP2-03-V-10-26

№ изделия: 175667

FESTO

Для пневмоострова VIMP/VIFB, макс. 24 катушки, длина 10 м
Снимается с производства, доступен до 2012 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 300 V
Допустимая нагрузка по току	7,5 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
Вес продукта	3.637 g
Электрическое подключение	Розетка разъема 26-пин
Структура кабеля	26 x 0,75 mm ²
Диаметр кабеля	15 mm
Длина кабеля	10 m
Тип крепления	С гайкой
Цветной код, изоляция сердечника	Черные жилы с белой нумерацией по порядку от 1 до 26
Информация о материале, уплотнения шланга	CR Стойкий к воздействию света и масла
Информация о материале, корпус	Медный сплав Никелирование
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, разъем	Медный сплав Позолочен