

Круглый цилиндр DSAS-20- -PPV-Q

№ изделия: 176319

FESTO

Задняя крышка со сферическим подшипником, квадратный шток.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 1 ... 320 mm |
| Диаметр поршня | 20 mm |
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон |
| Защита от скручивания/направляющая | Квадратная направляющая |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Длина демпфирования | 17 mm |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 158,3 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 188,5 N |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 79 g |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 7,2 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 138 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 3,9 g |
| Пневматическое присоединение | M20x1,5 |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR TPU-U(PU) |
| Информация о материале, корпус | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь, нержавеющая |