

Круглый цилиндр DSAQ-20- -PPV-A-Q

№ изделия: 176324

FESTO

Задняя крышка с подводом воздуха перпендикулярно оси цилиндра, квадратный шток.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея



Примерное
представление



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 320 mm
Диаметр поршня	20 mm
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Защита от скручивания/направляющая	Квадратная направляющая
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Длина демпфирования	17 mm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	158,3 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	188,5 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	79 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	7,2 g
Базовый вес на 0 мм хода	138 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	3,9 g
Пневматическое присоединение	M20x1,5
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, шток	Легированная сталь, нержавеющая