


# Фланец с осью SUA-80-R3

№ изделия: 176890

FESTO

для цилиндров ADVU, AEVU, подходящие опорные стойки LBN или LN, LSN.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Положение при сборке	Любое
Варианты	Высокая коррозионная стойкость
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	772 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав С защитным покрытием
Материал монтажного штифта	Легированная сталь, нержавеющая
Материал втулки	Пружинная сталь
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал фиксатора	Легированная сталь, нержавеющая
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая