

# Фланец с осью SNCB-125-R3

№ изделия: 176950

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	125
Основан на стандарте	ISO 15552
Варианты	Высокая коррозионная стойкость
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	1.776 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевое литье под давление С защитным покрытием
Материал монтажного штифта	Легированная сталь, нержавеющая
Материал подшипника	Пластик
Материал диска	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал фиксатора	Пружинная сталь, гальванизированная