

# Соединительный кабель KEA-1-25P-5

№ изделия: 177413

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	2.040 g
Электрическое подключение	Розетка разъема Sub-D 25-пин
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 250$ V
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 250$ V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Длина кабеля	5 m
Диаметр кабеля	12 mm
Структура кабеля	25x0,34
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C -5 ... 70 °C
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале, разъем	Медный сплав Позолочен
Положение при сборке	Любое