

Многополюсный разветвитель MPV-E/A12-M8

№ изделия: 177670

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием с верхней рейкой Опция
Вес продукта	120 g
Техника электрических соединений, вх./вых.	M8 3-пин
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Нагрузка по току на слот	1 A
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP65 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA6 усиленный
Материал штекера	Латунь