

Штекерная розетка с кабелем КМЕВ-2-24-M12-0,5-LED

№ изделия: 177677

FESTO

в сборе, для распределителей VUVB, МЕВН, МОЕВН и катушек N2.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Положение при сборке	Любое
Электрическое подключение	5-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип C по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Подключение заземления	Имеется в наличии
Длина кабеля	0,5 m
Диаметр кабеля	4,6 mm
Структура кабеля	3x0,5
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PU)
Цвет оплетки кабеля	Черный
Материал корпуса	PA POM
Цвет корпуса	прозрачный
Материал электрического контакта	Бронза