

Полимерная труба PQ-PA-18X2X3000

№ изделия: 177730

FESTO

для сжатого воздуха, вакуума или жидкостей. Поставляемая длина -
3 м.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	18 mm
Внутренний диаметр	14 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-25 ... 75 °C
Температура окружающей среды	-25 ... 75 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,103 kg/m
Цвет	Черный
Материал шланга	PA