

Труба PQ-AL-15X1X3000

№ изделия: 177733

FESTO

для сжатого воздуха, вакуума или жидкостей. Поставляемая длина -
3 м.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	15 mm
Внутренний диаметр	13 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-25 ... 75 °C
Температура окружающей среды	-30 ... 75 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,119 kg/m
Цвет	серебряный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Алюминиевый сплав