

Узел фиксации КРЕ-6

№ изделия: 178463

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Тип зажима с направлением действия | с обоих концов Зажим пружиной, разжим сжатым воздухом |
| Тип конструкции | Наклонные диски |
| Варианты | Односторонний шток |
| Operating pressure MPa | ≤ 1 MPa |
| Рабочее давление | ≤ 10 bar |
| Release pressure (MPa) | $\geq 0,3$ MPa |
| Release pressure (bar) | ≥ 3 bar |
| Круглый материал для зажима | 6 mm |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Статическое усилие удержания | 180 N |
| Вес продукта | 150 g |
| Материал уплотнений | NBR TPU-U(PU) |
| Материал пружины | Пружинная сталь |
| Материал корпуса | Алюминий Анодированный |
| Материал рычага прижима | Латунь |
| Материал поршня | ПОМ |