

Узел фиксации КРЕ-16

№ изделия: 178467

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип зажима с направлением действия	с обоих концов Зажим пружиной, разжим сжатым воздухом
Тип конструкции	Наклонные диски
Варианты	Односторонний шток
Operating pressure MPa	≤ 1 MPa
Рабочее давление	≤ 10 bar
Release pressure (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Release pressure (bar)	≥ 3 bar
Круглый материал для зажима	16 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Статическое усилие удержания	1.000 N
Вес продукта	410 g
Материал уплотнений	NBR TPU-U(PU)
Материал пружины	Пружинная сталь
Материал корпуса	Алюминий Анодированный
Материал рычага прижима	Латунь
Материал поршня	ПОМ