

Адсорбционный осушитель LDF-H2-G1/4-24

№ изделия: 178519

FESTO

для сухого и чистого воздуха.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Позиция сборки | Вертикальный +/- 5° |
| Структура проекта | Адсорбционный осушитель с генерацией холода |
| Входное давление 1 | 4 ... 10,5 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, фильтрованный, без масла |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | в соответствии с руководством EU-EMV |
| Точка росы | -40 °C |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура хранения | -20 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | 2.2.1 по DIN ISO 8573-1 |
| Температура среды | 2 ... 50 °C |
| Окружающая температура | 2 ... 50 °C |
| Вес продукта | 6.500 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое соединение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое соединение, канал 2 | G1/4 |
| Замечание по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, корпус | Цинковая штамповка |