

Многополюсная штекерная розетка IMP1-SD-72

№ изделия: 18319

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Допустимый диаметр кабеля | 18 ... 27 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Диапазон рабочего напряжения AC | ≤ 300 V |
| Диапазон рабочего напряжения DC | ≤ 250 V |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -40 ... 125 °C |
| Вес продукта | 401 g |
| Поперечное сечение терминала | 1,5 mm ² |
| Электрическое подключение | Розетка разъема 72-пин |
| Резьбовое подключение кабеля | Pg29 |
| Тип крепления | С зажимами |
| Информация о материале, корпус | Пластик Отливка из легкого сплава |
| Информация о материале, разъем | Медный сплав Посеребрен |