

Многополюсная штекерная розетка IMP1-SD-72-0,75

№ изделия: 18323

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	18 ... 27 mm
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 300 V
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 250 V
Допустимая нагрузка по току	10 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 125 °C
Вес продукта	417 g
Поперечное сечение терминала	0,75 mm ²
Электрическое подключение	72-пин Розетка разъема
Резьбовое подключение кабеля	Pg29
Тип крепления	C зажимами
Информация о материале, корпус	Пластик Отливка из легкого сплава
Информация о материале, разъем	Медный сплав Посеребрен