

# Круглый цилиндр ESAZB-50- -P-A

№ изделия: 183277

FESTO

Передняя крышка с резьбой для непосредственного монтажа,  
аксиальный подвод воздуха.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея



Примерное  
представление

## Таблица данных

| Характеристика                                 | Значение  |
|--|---|
| Ход  | 1 ... 250 mm  |
| Диаметр поршня                                 | 50 mm   |
| Демпфирование                                  | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон        |
| Рабочее давление                               | 2 ... 10 bar  |
| Режим работы                                   | одностороннего действия<br>тянущее действие                           |
| Рабочая среда                                  | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примечание по рабочей среде                    | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC       | 2   |
| Температура окружающей среды                   | -20 ... 80 °C   |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход     | 864 N   |
| Перемещаемая масса при ходе 0 мм               | 760 g   |
| Дополнительный вес на 10 мм хода               | 40,1 g  |
| Базовый вес на 0 мм хода                       | 1.076 g   |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 24,8 g  |
| Пневматическое присоединение                   | G1/4  |
| Информация о материале, крышки                 | Алюминиевый сплав   |
| Информация о материале, уплотнения шланга      | NBR<br>TPU-U(PU)  |
| Информация о материале, корпус                 | Легированная сталь, нержавеющая                                       |
| Информация о материале, шток                   | Легированная сталь  |