

Вакуумный захват сильфонный VASB-8-M5-PUR-CT

№ изделия: 183517

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.

Снимается с производства, доступен до 2010 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2 mm
диаметр присоски	8 mm
Эффективный диаметр присоски	5,5 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, сильфон на 1,5 гофра
Рабочая среда	Атмосферный воздух
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	1,6 N
Крепежная резьба	M5
крепление присоски	M5
Подключение вакуума	M5
Твердость по Шору	62
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, присоски	TPE-U(PU)