

Вакуумметр VAM-40-V1/0-1/8-CT

№ изделия: 183521

FESTO

С индикацией в бар и psi.

Снимается с производства, доступен до 2010 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальный размер манометра	40
Положение штуцера	По центру сзади
Основан на стандарте	DIN EN 837-1
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Соответствует стандарту	DIN EN 837-1
Структура проекта	Манометр с трубкой Бурдона.
Диапазон индикации [бар]	-1 ... 0 bar
Диапазон индикации [psi]	-14,5 ... 0 psi
Шкала	Двойная шкала Bar (внешн.) Дюймы рт. ст. (внутри) / psi (внутри)
Рабочее давление	-1 ... 0 bar
Рабочая среда	Осушенный и фильтрованный сжатый воздух с распыленным маслом Вакуум
Фактор длительности нагрузки	0,75
Фактор переменной нагрузки	0,66
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура среды	-20 ... 60 °C
Класс защиты	IP43
Температура окружающей среды	-40 ... 60 °C
Вес продукта	63 g
Класс точности измерения	2,5
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое присоединение	G1/8
Информация о материале, резьбовая часть	Легированная сталь, нержавеющая
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, смотровое окно	PC