

Пневмоостров VIFB-02-1/4-16

№ изделия: 18377

FESTO

G1/4, с Feldbus-присоединением.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|---|
| Функция распределителя | 5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З. |
| Стандартный номинальный расход | 1.300 ... 1.600 l/min |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Электрическое подключение | Fieldbus |
| Макс. количество распределителей | 16 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Класс защиты | IP65 |
| Тип управления | электрический |
| Тип пневмоострова | 02 |
| Структура проекта | Каретка поршня |
| Питание пилотного каскада | внешний Внутренний |
| Структура пневмоострова | Фиксированный шаг |
| Пилотное давление | 1,5 ... 10 bar |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Температура среды | -5 ... 50 °C |